



IMPACT-dop, 3/8 inch, voor Torx®-schroeven, Torx®-profiel: E12



Bestelgegevens

Bestelnummer	650500 E12
GTIN	4045197214799
Artikelklasse	62D

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Profielmaat A: 11,7 mm

Ø uitgangzijde: 15 mm

Lengte: 32 mm

Technische beschrijving

Profielmaat A	11,7 mm
Torx®-profiel	E12
Lengte	32 mm
Ø uitgangzijde	15 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven

Producttype

Dop

Accessoires

Borgklem voor doppen, 3/8 inch Type 1

650780 1

Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø×lengte 2,5X14 mm

650900 2,5X14

Trekker voor borgklemmen

650785

Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 18 mm

650800 18

Borgklemmenset 10-delig, voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker Type 1

650790 1