

**Gewricht-dopsleutelset, Aantal sleutels: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622810 7
GTIN	8014230038681
Artikelklasse	63P

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-handgreep is als schuifgreep uitgevoerd met eindaanslag tegen eruit glijden.

Met zwenkbare gewrichtkop (draaihoek 50°, werkhoek tot 90°). De stand van het gewricht wordt door een geïntegreerde veer vastgehouden.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Inhoud:**

resp. 1 dopsleutel nr. 622800: Maat 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19

**Technische beschrijving**

Aantal sleutels	7
Draaihoek	50 graden
Werkhoek	90 graden
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dopsleutel

---

**Accessoires**

Gewricht-dopsleutel Sleutelwijdte 11 mm	622800 11
Gewricht-dopsleutel Sleutelwijdte 19 mm	622800 19
Gewricht-dopsleutel Sleutelwijdte 8 mm	622800 8
Gewricht-dopsleutel Sleutelwijdte 13 mm	622800 13
Gewricht-dopsleutel Sleutelwijdte 14 mm	622800 14
Gewricht-dopsleutel Sleutelwijdte 17 mm	622800 17
Gewricht-dopsleutel Sleutelwijdte 10 mm	622800 10