

**IMPACT-bitdop, 3/8 inch, voor Torx®-schroeven, Torx®-profiel: TX45****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650560 TX45
GTIN	4045197336354
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruieneerd.

**Opmerking:**

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Ø aandrijfzijde: 19 mm

Lengte: 50 mm

**Technische beschrijving**

Lengte	50 mm
Ø aandrijfzijde	19 mm
Torx®-profiel	TX45
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

---

**Accessoires**

Borgklemmenset 10-delig, voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker Type 1	650790 1
Trekker voor borgklemmen	650785
Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø×lengte 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 18 mm	650800 18
Borgklem voor doppen, 3/8 inch Type 1	650780 1