

**IMPACT-dop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch, Zeskant: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650550 5
GTIN	4045197286154
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Opmerking:**

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Zeskant	5 mm
Lengte	50 mm
Ø aandrijfzijde	25 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	Dop voor binnenzeskantbouten
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

## Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø×lengte 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Borgklemmen set voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker, 10-delig Type 1	650790 1
Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 18 mm	650800 18
Trekker voor borgklemmen	650785