

**IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651000 12
GTIN	4045197336194
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Technische beschrijving**

Lengte	38 mm
Ø uitgangzijde	20 mm
Sleutelwijdte	12 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

---

## Accessoires

Borgklemmenset 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3	651790 3
Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm	651800 25
Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Øxlengte 3X20 mm	651900 3X20