

Koken**IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650130 19
GTIN	4991644318049
Artikelklasse	63R

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centrering voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.

Het Surface Drive-profiel grijpt aan op de flanken van de schroeven en spaart de kwetsbare hoeken. Het vastzitten van de doppen op de schroeven wordt op een betrouwbare manier voorkomen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Lengte	32 mm
Ø uitgangzijde	27 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive

geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Borgklemmenset voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker, 10-delig Type 2	650790 2
Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø x lengte 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 22 mm	650800 22
Trekker voor borgklemmen	650785