

**Verstelbare pensleutel recht, Nominale pen-Ø: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	628600 3
GTIN	4020772040611
Artikelklasse	63Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

Speciaal staal, bovenkant geslepen, gebruineerd ontlaten, met vaste pennen.

**Toepassing:**

Voor tweegaats-klemmoeren.

**Opmerking:**

Pen-Ø = nominale pen-Ø – 0,1 mm. Tolerantieveld h12.

**Technische beschrijving**

Penafstand verstelbaar a	11 - 60 mm
Nominale pen-Ø	3 mm
Type	758
Fabrikantnummer	758
Lengte L	160 mm
gebogen	nee
recht	ja
verstelbare breedte	ja
Producttype	Kopgat-pensleutel

