



Dopsleutel met dwarsgreep met VDE-isolatie, Sleutelwijdte: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	622770 10
GTIN	4010995279332
Artikelklasse	63K

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afgewerkte, diepe 6-kant dopsleutel met binnenboring voor schroefdraadschachten die uitsteken. Slagvaste dwarsgreep van kunststof, steel van chroom-vanadiumstaal, verchromd, met opgespoten isolatie.

Geïsoleerd tot 1000 V, vervaardigd volgens DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Technische beschrijving

totale lengte	262 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Meslengte	230 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Producttype	Dopsleutel