

**IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch met magneet, Sleutelwijdte: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650135 8
GTIN	4045197336224
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centrering voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	8 mm
Ø uitgangzijde	14 mm
Lengte	30 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Trekker voor borgklemmen	650785
Borgklemmenset voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker,10-delig Type 1	650790 1
Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø×lengte 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 18 mm	650800 18