

**IMPACT-snelkoppeling, 3/8 inch, Totale lengte:mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650650
GTIN	4045197286116
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Binnenvierkanten volgens DIN 3121 G 10 met boring en ringgroef.

Materiaal:

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

totale lengte: 46 mm

Uitgangsvierkant: 3/8 inch

Technische beschrijving

Uitgangsvierkant	3/8 inch
totale lengte	46 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	gebruineerd

Producttype

Verbindingsdeel

Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø×lengte 2,5X14 mm

650900 2,5X14

Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 18 mm

650800 18

Borgklemmenset 10-delig, voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker Type 1

650790 1