

**Scharnier-pensleutel recht, Grootste Ø / nominale pen-Ø: 40/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	628800 40/4
GTIN	4020772041045
Artikelklasse	63Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal staal, bovenkant geslepen en gebruineerd ontlaten.

Met vaste pennen.

Toepassing:

Voor tweegaats-klemmoeren.

Opmerking:

Pen-Ø = nominale pen-Ø – 0,1 mm; tolerantieveld h12.

Technische beschrijving

grootste Ø	40 mm
Nominale pen-Ø	4 mm
totale lengte	150 mm
Penafstand verstelbaar a	18 - 40 mm
Type	764C
Fabrikantnummer	764
Producttype	Kopgat-pensleutel