

**HOLEX****IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch lang, met verende magneet, Sleutelwijdte: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650210 14
GTIN	4045197382146
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Technische beschrijving**

Ø uitgangzijde	21,5 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	55 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

## Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø×lengte 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Trekker voor borgklemmen	650785
Borgklemmenset voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker,10-delig Type 2	650790 2
Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 22 mm	650800 22