

**IMPACT-dop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch, Zeskant: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650550 10
GTIN	4045197286192
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Opmerking:**

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Lengte	50 mm
Zeskant	10 mm
Ø aandrijfzijde	25 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	Dop voor binnenzeskantbouten
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

## Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø×lengte 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Borgklemmenset voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker, 10-delig Type 2

650790 2

Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 22 mm

650800 22

Trekker voor borgklemmen

650785