



## Dopsleutel met dwarsgreep met VDE-isolatie, Sleutelwijdte: 17mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	622770 17
GTIN	4010995279356
Artikelklasse	63K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Goed afgewerkte, diepe 6-kant dopsleutel met binnenboring voor schroefdraadschachten die uitsteken. Slagvaste dwarsgreep van kunststof, steel van chroom-vanadiumstaal, verchromd, met opgespoten isolatie.

**Geïsoleerd tot 1000 V, vervaardigd volgens DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

### Technische beschrijving

Sleutelwijdte	17 mm
totale lengte	268 mm
Meslengte	230 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Producttype	Dopsleutel