

**Universele ratel (zonder inzetstuk), Type: 0****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 629400 0      |
| GTIN          | 2050001013828 |
| Artikelklasse | 66C           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Omschakelbaar naar rechtsdraaiend, linksdraaiend of blokkeerstand via een pal op de ratelkop. Alle aandrijfdelen zijn gehard. Arm van stalen precisiebuis. De verwisselbare 4-kant-inzetstukken worden goed door het vastgeschroefde behuizingsdeksel op hun plaats gehouden.

**Materiaal:**

Speciaal staal, gebruineerd, handvat blank.

Ratelkop breedte: 29,5 mm

Ratelkop hoogte: 10 mm

totale lengte: 170 mm

Toelaatbaar draaimoment: 100 Nm

**Technische beschrijving**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ratelkop hoogte         | 10 mm    |
| totale lengte           | 170 mm   |
| Ratelkop breedte        | 29,5 mm  |
| Toelaatbaar draaimoment | 100 Nm   |
| Fabrikantnummer         | R0-HA155 |
| Producttype             | Ratel    |