

HOLEX**IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch met magneet, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650135 10
GTIN	4045197336248
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centrering voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	10 mm
Ø uitgangzijde	16,5 mm
Lengte	30 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Borgklemmenset voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker,10-delig Type 1	650790 1
Trekker voor borgklemmen	650785
Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 18 mm	650800 18
Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Øxlengte 2,5X14 mm	650900 2,5X14