



Dopsleutelset met dwarsgreep met VDE-isolatie, Aantal sleutels: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	622775 4
GTIN	4010995370923
Artikelklasse	63K

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afgewerkte, diepe 6-kant dopsleutel met binnenboring voor schroefdraadschachten die uitsteken. Slagvaste dwarsgreep van kunststof, steel van chroom-vanadiumstaal, verchromd, met opgespoten isolatie.

Geïsoleerd tot 1000 V, vervaardigd volgens DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Inhoud:

resp. 1 st. nr. 622770: Maat 8; 10; 13; 17

Technische beschrijving

Aantal sleutels	4
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

622770 10

Dopsleutel met dwarsgreepmet VDE-isolatie Sleutelwijdte
10 mm

Dopsleutel met dwarsgreepmet VDE-isolatie Sleutelwijdte
8 mm

622770 8

Dopsleutel met dwarsgreepmet VDE-isolatie Sleutelwijdte
13 mm

622770 13

Dopsleutel met dwarsgreepmet VDE-isolatie Sleutelwijdte
17 mm

622770 17