



Universele ratel (zonder inzetstuk), Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	629400 1
GTIN	2050001013835
Artikelklasse	66C

Omschrijving

Uitvoering:

Omschakelbaar naar rechtsdraaiend, linksdraaiend of blokkeerstand via een pal op de ratelkop. Alle aandrijfdelen zijn gehard. Arm van stalen precisiebuis. De verwisselbare 4-kant-inzetstukken worden goed door het vastgeschroefde behuizingsdeksel op hun plaats gehouden.

Materiaal:

Speciaal staal, gebruineerd, handvat blank.

Ratelkop breedte: 36,7 mm

Ratelkop hoogte: 15,9 mm

totale lengte: 195 mm

Toelaatbaar draaimoment: 130 Nm

Technische beschrijving

Ratelkop breedte	36,7 mm
Ratelkop hoogte	15,9 mm
Toelaatbaar draaimoment	130 Nm
totale lengte	195 mm
Fabrikantnummer	R1-HA175
Producttype	Ratel