

HOLEX**IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch met magneet, Sleutelwijdte: 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650135 13
GTIN	4045197336255
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centrering voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	13 mm
Ø uitgangzijde	20 mm
Lengte	30 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø×lengte 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 22 mm	650800 22
Borgklemmenset voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker,10-delig Type 2	650790 2
Trekker voor borgklemmen	650785