



Universele ratel (zonder inzetstuk), Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	629400 2
GTIN	2050001013842
Artikelklasse	66C

Omschrijving

Uitvoering:

Omschakelbaar naar rechtsdraaiend, linksdraaiend of blokkeerstand via een pal op de ratelkop. Alle aandrijfdelen zijn gehard. Arm van stalen precisiebuis. De verwisselbare 4-kant-inzetstukken worden goed door het vastgeschroefde behuizingsdeksel op hun plaats gehouden.

Materiaal:

Speciaal staal, gebruineerd, handvat blank.

Ratelkop breedte: 45 mm

Ratelkop hoogte: 20 mm

totale lengte: 245 mm

Toelaatbaar draaimoment: 180 Nm

Technische beschrijving

Toelaatbaar draaimoment	180 Nm
Ratelkop breedte	45 mm
Ratelkop hoogte	20 mm
totale lengte	245 mm
Fabrikantnummer	R2-HA220
Producttype	Ratel