

HOLEX**IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch met magneet, Sleutelwijdte: 14mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 650135 14 |
| GTIN | 4045197336262 |
| Artikelklasse | 62D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centrering voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Sleutelwijdte | 14 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Ø uitgangzijde | 21,5 mm |
| Aandrijfvierkant | 3/8 inch |
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel |
| geschikt voor machinetoepassing | ja |
| Producttype | Dop |

Accessoires

| | |
|---|---------------|
| Borgklemmenset voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker,10-delig Type 2 | 650790 2 |
| Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 22 mm | 650800 22 |
| Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø×lengte 2,5X18 mm | 650900 2,5X18 |
| Trekker voor borgklemmen | 650785 |