



## IMPACT-dop, 3/8 inch, voor Torx®-schroeven, Torx®-profiel: E8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	650500 E8
GTIN	4045197214775
Artikelklasse	62D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

#### Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Profielmaat A: 7,52 mm

Ø uitgangzijde: 10,5 mm

Lengte: 32 mm

### Technische beschrijving

Profielmaat A	7,52 mm
Ø uitgangzijde	10,5 mm
Lengte	32 mm
Torx®-profiel	E8
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven

Producttype

Dop

---

**Accessoires**

Borgklemmenset 10-delig, voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker Type 1

650790 1

Trekker voor borgklemmen

650785

Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø×lengte 2,5X14 mm

650900 2,5X14

Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 18 mm

650800 18

Borgklem voor doppen, 3/8 inch Type 1

650780 1