

**Verstelbare pensleutel recht, Nominale pen-Ø: 12mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 628600 12     |
| GTIN          | 4020772040918 |
| Artikelklasse | 63Q           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Speciaal staal, bovenkant geslepen, gebruineerd ontlaten, met vaste pennen.

**Toepassing:**

Voor tweegaats-klemmoeren.

**Opmerking:**

Pen-Ø = nominale pen-Ø – 0,1 mm. Tolerantieveld h12.

**Technische beschrijving**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Penafstand verstelbaar a | 22 - 125 mm       |
| Nominale pen-Ø           | 12 mm             |
| Type                     | 758               |
| Fabrikantnummer          | 758               |
| Lengte L                 | 260 mm            |
| gebogen                  | nee               |
| recht                    | ja                |
| verstelbare breedte      | ja                |
| Producttype              | Kopgat-pensleutel |

