

**Universele ratel (zonder inzetstuk), Type: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	629400 3
GTIN	2050001013859
Artikelklasse	66C

Omschrijving**Uitvoering:**

Omschakelbaar naar rechtsdraaiend, linksdraaiend of blokkeerstand via een pal op de ratelkop. Alle aandrijfdelen zijn gehard. Arm van stalen precisiebuis. De verwisselbare 4-kant-inzetstukken worden goed door het vastgeschroefde behuizingsdeksel op hun plaats gehouden.

Materiaal:

Speciaal staal, gebruineerd, handvat blank.

Ratelkop breedte: 56 mm

Ratelkop hoogte: 25,8 mm

totale lengte: 330 mm

Toelaatbaar draaimoment: 400 Nm

Technische beschrijving

Ratelkop breedte	56 mm
Toelaatbaar draaimoment	400 Nm
totale lengte	330 mm
Ratelkop hoogte	25,8 mm
Fabrikantnummer	R3-HA300
Producttype	Ratel