

**IMPACT-dop, 3/8 inch, voor Torx®-schroeven, Torx®-profiel: E10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650500 E10
GTIN	4045197214782
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Profielmaat A: 9,42 mm

Ø uitgangzijde: 12,5 mm

Lengte: 32 mm

**Technische beschrijving**

Profielmaat A	9,42 mm
Ø uitgangzijde	12,5 mm
Lengte	32 mm
Torx®-profiel	E10
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven

Producttype

Dop

---

**Accessoires**

Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø×lengte 2,5X14 mm

650900 2,5X14

Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 18 mm

650800 18

Borgklem voor doppen, 3/8 inch Type 1

650780 1

Borgklemmenset 10-delig, voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker Type 1

650790 1

Trekker voor borgklemmen

650785