

**Verstelbare pensleutel gebogen, Nominale pen-Ø: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	628610 3
GTIN	4020772050917
Artikelklasse	63Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal staal, bovenkant geslepen, gebruineerd ontlaten, met vaste pennen.

Toepassing:

Voor tweegaats-klemmoeren.

Opmerking:

Pen-Ø = nominale pen-Ø – 0,1 mm. Tolerantieveld h12.

Technische beschrijving

Nominale pen-Ø	3 mm
Penafstand verstelbaar a	11 - 60 mm
Type	758
Fabrikantnummer	758CC
Lengte L	153 mm
gebogen	ja
recht	nee
verstelbare wijdte	ja
Producttype	Kopgat-pensleutel

