

**IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch lang, Sleutelwijdte: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650200 17
GTIN	4045197335586
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

Lengte	65 mm
Ø uitgangzijde	25 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 22 mm	650800 22
Borgklemmenset voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker,10-delig Type 2	650790 2
Trekker voor borgklemmen	650785
Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Øxlengte 2,5X18 mm	650900 2,5X18