



Universele ratel (zonder inzetstuk), Type: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	629400 4
GTIN	2050001013866
Artikelklasse	66C

Omschrijving

Uitvoering:

Omschakelbaar naar rechtsdraaiend, linksdraaiend of blokkeerstand via een pal op de ratelkop. Alle aandrijfdelen zijn gehard. Arm van stalen precisiebuis. De verwisselbare 4-kant-inzetstukken worden goed door het vastgeschroefde behuizingsdeksel op hun plaats gehouden.

Materiaal:

Speciaal staal, gebruieneerd, handvat blank.

Ratelkop breedte: 70 mm

Ratelkop hoogte: 32 mm

totale lengte: 415 mm

Toelaatbaar draaimoment: 500 Nm

Technische beschrijving

Ratelkop hoogte	32 mm
totale lengte	415 mm
Ratelkop breedte	70 mm
Toelaatbaar draaimoment	500 Nm
Fabrikantnummer	R4-HA380
Producttype	Ratel