



## Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 5,5X7 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	610700 5,5X7
GTIN	4045197158826
Artikelklasse	61A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Sleutellengte L: 120 mm

maximale bekkbreedte b1: 15 mm

maximale bekkbreedte b2: 17 mm

maximale bekhoogte h: 4 mm

### Technische beschrijving

maximale bekkbreedte b2	17 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	5,5 mm
maximale bekkbreedte b1	15 mm
maximale bekhoogte h	4 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	7 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	120 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee