



Dopsleutelassortiment, Aantal delen: 154



Bestelgegevens

Bestelnummer	630002 154
GTIN	4045197516787
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Alle onderdelen in kunststof boxen.

Voordelige uitvoering.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

154-delig – 1/4; 1/2 inch: 32 doppen 1/4, 1/2 inch, 6-kant 4 – 32 mm

20 diepe doppen 1/4, 1/2 inch, 6-kant 4 – 24 mm

6 doppen met magneet 5,5 – 13 mm

(met 6-kant-schacht E 6,3)

1 verbindingsschacht E 6,3 6-kant naar 1/4 inch vierkant

1 verbindingsschacht E 6,3 6-kant naar 1/2 inch vierkant

50-delig 1/4 inch bit-assortiment in kunststof box

2 ratels met uitwerper 1/4 inch en 1/2 inch

1 opsteekhandvat 1/4 inch

1 dwarsgreep 1/4 inch

2 cardangewrichten 1/4, 1/2 inch

4 verlengstukken 1/4, 1/2 inch 50, 100, 125, 250 mm
 1 glijkop voor 1/2 inch verlengstuk
 9 Sleutels voor binnenzeskantbouten met kogelkop 1,5 – 10 mm
 14 steekringsleutels 8 – 24 mm
 5 ringratelsleutels 10 – 19 mm
 1 bitadapter voor C 6,3-bits / aandrijving 10 mm 6-kant
 1 adapter 10 mm 6-kant naar 1/4 inch vierkant met uitwerper
 1 adapter 19 mm 6-kant naar 1/2 inch vierkant met adapter
 1 verstelbare moersleutel 200 mm
 1 telescopische magneethouder 135 – 635 mm
 Opgeborgen in: kunststof koffer (550×420×105 mm)

Technische beschrijving

Aantal delen	154
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	TriWing
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-32 mm
Verpakking	Kunststof box
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Kunststof clip Kleur BLUE	630003 BLUE
Kunststof clip Kleur RED	630003 RED