

**6-kant dop, 1/4 inch lang, Sleutelwijdte: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631415 6
GTIN	4045197492975
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

**Norm:**

**DIN 3124-L**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Opmerking:**

HOLEX Doppen voor binnenzeskantbouten, lang ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (nr. 631417).

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	6 mm
Lengte	50 mm
Ø uitgangzijde	9,3 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Norm	DIN 3124
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

met AS-Drive-profiel	nee
Producttype	Dop