



Dop, 1/4 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E7



Bestelgegevens

Bestelnummer	631500 E7
GTIN	4018754000968
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Profielmaat A: 6,2 mm

Ø uitgangzijde: 9,6 mm

Lengte: 23 mm

Technische beschrijving

Torx®-profiel	E7
Lengte	23 mm
Profielmaat A	6,2 mm
Ø uitgangzijde	9,6 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Materiaal	Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd
Producttype	Dop

