

**Bitdop voor sleuf, 1/4 inch, Bladbreedte: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631615 4
GTIN	4045197559593
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Ø aandrijfzijde: 11 mm

Lengte: 25 mm

Mesdikte: 0,8 mm

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	11 mm
Mesbreedte	4 mm
Mesdikte	0,8 mm
Lengte	25 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Dop

