



## Dop, 1/4 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	631500 E8
GTIN	4018754000975
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

#### Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Profielmaat A: 7,5 mm

Ø uitgangzijde: 10,5 mm

Lengte: 23 mm

### Technische beschrijving

Torx®-profiel	E8
Profielmaat A	7,5 mm
Ø uitgangzijde	10,5 mm
Lengte	23 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Materiaal	Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd
Producttype	Dop

