

**Steeksleutel, inch, Type: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610120 3
GTIN	4018754019731
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

**Technische beschrijving**

maximale bekbreedte b2	23 mm
maximale bekbreedte b1	18 mm
maximale bekhoogte h	4,5 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	3/8 inch
Sleutellengte L	140 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	5/16 inch
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel