

**Dopsleutelassortiment, Aantal delen: 46****Bestelgegevens**

Bestelnummer	630002 46
GTIN	4045197185310
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Alle onderdelen in kunststof boxen.

Voordelige uitvoering.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

46-delig – 1/4 inch: 13 doppen 1/4 inch, 6-kant 4 – 14 mm

1 verbindingshulpstuk

6 bitdoppen voor binnen-6-kant 3 – 8 mm

3 bitdoppen voor sleuf 3; 4,5; 7 mm

3 bitdoppen voor Phillips PH1 – PH3

3 bitdoppen voor Pozidriv PZ1 – PZ3

7 Torx®-bitdoppen TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

3 sleutels voor binnenzeskantbouten 1,5; 2,0; 2,5 mm

1 ratel met uitwerper 1/4 inch

1 opsteekhandvat 1/4 inch

1 dwarsgreep 1/4 inch

1 flexibel verlengstuk 1/4 inch 150 mm
 1 cardangewricht 1/4 inch
 2 verlengstukken 1/4 inch 50 en 100 mm
 Opgeborgen in: kunststof box (257×170×52 mm)

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Aantal delen	46
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-14 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-8 mm
Verpakking	Kunststof box
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Kunststof clip Kleur BLUE	630003 BLUE
Kunststof clip Kleur RED	630003 RED