

**Steeksleutel, inch, Type: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610120 5
GTIN	4018754019748
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Technische beschrijving

maximale bekhoogte h	4,8 mm
maximale bekbreedte b1	23 mm
maximale bekbreedte b2	26 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Sleutelwijdte ₂	7/16 inch
Sleutellengte L	155 mm
Sleutelwijdte ₁	3/8 inch
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel