


**HOLEX****Dop, 1/4 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631515 E4
GTIN	4045197493354
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Profielmaat A: 3,8 mm

Ø uitgangzijde: 5,4 mm

Lengte: 25 mm

**Technische beschrijving**

Profielmaat A	3,8 mm
Torx®-profiel	E4
Lengte	25 mm
Ø uitgangzijde	5,4 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

