



Dopsleutelassortiment, Aantal delen: 48



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 630002 48 |
| GTIN | 4045197654571 |
| Artikelklasse | 62A |

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Alle onderdelen in kunststof boxen.

Voordelige uitvoering.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

48-delig – 1/2 inch: 14 Doppen 1/2 inch, 6-kant 8 – 24 mm

3 Diepe doppen 1/2 inch, 6-kant 17 – 19 mm

2 Doppen voor bougies 1/2 inch 16 en 21 mm

1 Ratel met uitwerper 1/2 inch

1 Cardangewricht 1/2 inch

1 Verlengstuk 1/2 inch 125 mm

1 Verlengstuk 1/2 inch 250 mm / dwarsgreep 1/2 inch

1 Set sleutels voor binnenzeskantbouten in hand-inklaphouder 1,5– 8 mm

1 Schroevendraaierset voor Torx® in hand-inklaphouder TX9 – TX40

14 Steekringsleutels 6 – 19 mm

3 Sleufschroevendraaiers 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125

3 Schroevendraaiers voor Phillips 1×75, 2×38, 2×100
1 Combinatietang 180 mm
1 Waterpomptang 250 mm
1 Hamer 300 g
Opgeborgen in: Kunststof koffer (450×350×90 mm)

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor Phillips |
| Bitsoort | Sleutel voor binnenzeskantbouten |
| Bitsoort | Dopsleutel voor binnenzeskantbouten |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier |
| Aantal delen | 48 |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel | 8-24 mm |
| Verpakking | Kunststof box |
| Producttype | Dopsleutel |

Accessoires

| | |
|---------------------------|-------------|
| Kunststof clip Kleur BLUE | 630003 BLUE |
| Kunststof clip Kleur RED | 630003 RED |