

**Steeksleutel, inch, Type: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610120 8
GTIN	4018754019762
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

**Technische beschrijving**

maximale bekhoogte h	5,3 mm
maximale bekbreedte b1	30 mm
maximale bekbreedte b2	32 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	9/16 inch
Sleutellengte L	190 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	1/2 inch
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel