



Dopsleutelassortiment, Aantal delen: 82



Bestelgegevens

Bestelnummer	630002 82
GTIN	4045197185303
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Alle onderdelen in kunststof boxen.

Voordelige uitvoering.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

82-delig – 1/4; 1/2 inch: 25 Doppen 1/4, 1/2 inch, 6-kant 4 – 32 mm

1 Verbindingshulpstuk 1/4 inch 6-kant naar 1/4 inch 4-kant

2 Doppen voor bougies 1/2 inch 16 en 21 mm

1 Bitadapter 1/2 inch voor 5/16 inch bits

4 Bit voor Torx® TX40; TX45; TX50; TX55

4 Bit voor binnen-6-kant 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm

3 Sleufbit 8 mm; 10 mm; 12 mm

2 Bit voor Phillips PH3; PH4

2 Bit voor Pozidriv PZ3; PZ4

2 Ratel met uitwerper 1/4 inch en 1/2 inch

1 Opsteekhandvat 1/4 inch

1 Dwarsgreep 1/4 inch
 2 Cardangewrichten 1/4, 1/2 inch
 4 Verlengstukken 1/4, 1/2 inch 50; 100; 125; 250 mm
 1 Flexibel verlengstuk 1/4 inch 150 mm
 1 Glijkop 1/2 inch
 4 Bitdop 1/4 inch voor binnen-6-kant 3 – 6 mm
 6 Bitdop 1/4 inch voor Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 3 Bitdop 1/4 inch voor sleuf 4; 5,5; 7 mm
 2 Bitdop 1/4 inch voor Phillips PH1; PH2
 2 Bitdop 1/4 inch voor Pozidriv PZ1; PZ2
 9 Steekringsleutel 8 – 22 mm
 Opgeborgen in: kunststof koffer (380×285×85 mm)

Technische beschrijving

Aantal delen	82
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Dopsleutel voor binnenzeskantbouten
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-32 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefleutel	3-14 mm
Verpakking	Kunststof box
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Kunststof clip Kleur RED	630003 RED
Kunststof clip Kleur BLUE	630003 BLUE