

**HOLEX****Dop, 1/4 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E7****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 631515 E7     |
| GTIN          | 4045197493385 |
| Artikelklasse | 62A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Profielmaat A: 6,2 mm

Ø uitgangzijde: 8,3 mm

Lengte: 25 mm

**Technische beschrijving**

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Torx®-profiel    | E7                              |
| Lengte           | 25 mm                           |
| Profielmaat A    | 6,2 mm                          |
| Ø uitgangzijde   | 8,3 mm                          |
| Aandrijfvierkant | 1/4 inch                        |
| Bitsoort         | Dopsleutel voor TORX®-schroeven |
| Producttype      | Dop                             |

