



Dopsleutelassortiment, Aantal delen: 148



Bestelgegevens

Bestelnummer	630002 148
GTIN	4045197608703
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Alle onderdelen in kunststof boxen.

Voordelige uitvoering.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

148-delig – 1/4; 3/8; 1/2 inch: 30 doppen 1/4, 1/2 inch, 6-kant 4 – 32 mm

13 diepe doppen 1/4, 1/2 inch, 6-kant 6 – 22 mm

13 doppen 1/4, 3/8, 1/2 inch, voor Torx® E4 – E22

2 bougies 1/2 inch 16 + 21 mm

1 adapter 1/2 – 3/8 inch

1 bitadapter 1/2 inch-aandrijving, 5/16 inch-6-kant

1 bitadapter 1/4 inch-aandrijving, 1/4 inch-6-kant

1 verbindingsschacht E 6,3 6-kant naar 1/4 inch vierkant

15 bits 5/16 inch (PH3; PH4; PZ3; PZ4; voor Torx® TX40 – TX60, voor binnenzeskant 8; 10; 12 mm, sleuf 8; 10; 12)

32-delig 1/4 inch bit-assortiment in kunststof box

2 ratels met uitwerper 1/4 inch en 1/2 inch
 1 opsteekhandvat 1/4 inch
 2 dwarsgrepen 1/4, 1/2 inch
 2 cardangewrichten 1/4, 1/2 inch
 4 verlengstukken 1/4, 1/2 inch 50, 100, 125, 250 mm
 3 sleutels voor binnenzeskantbouten 1,5– 2,5 mm
 9 steekringsleutels 8 – 22 mm
 3 sleufschroevendraaiers 6×38, 6×100, 8×150
 3 schroevendraaiers voor Phillips 1×75, 2×38, 2×100
 1 universeel mes (intrekbaar) met 2 reservemessen
 1 schuifmaat 150 mm
 1 rolbandmaat 3 m
 1 kleine waterpas 200 mm
 1 verstelbare moersleutel 200 mm
 1 combinatietang 180 mm
 1 zijsnijtang 160 mm
 1 halfronde tang 160 mm
 1 waterpomptang 250 mm
 1 hamer 300 g
 Opgeborgen in: kunststof koffer (550×420×105 mm)

Technische beschrijving

Aantal delen	148
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Tri-Wing-schroevendraaier
Bitsoort	Dopsleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aandrijfvierkant	1/2 inch

Aandrijfvierkant	3/8 inch
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-32 mm
Verpakking	Kunststof box
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Kunststof clip Kleur BLUE	630003 BLUE
Kunststof clip Kleur RED	630003 RED