

**6-kant dop, 1/4 inch lang, Sleutelwijdte: 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631415 13
GTIN	4045197493347
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-L

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

HOLEX Doppen voor binnenzeskantbouten, lang ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (nr. 631417).

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	50 mm
Ø uitgangzijde	18 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Norm	DIN 3124
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd

met AS-Drive-profiel

nee

Producttype

Dop