



Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 4X5 mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 610700 4X5 |
| GTIN | 4045197158819 |
| Artikelklasse | 61A |

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Sleutellengte L: 100 mm

maximale bekbreedte b1: 13 mm

maximale bekbreedte b2: 14 mm

maximale bekhoogte h: 3 mm

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|----------|
| Sleutelwijdte ₁ | 4 mm |
| maximale bekbreedte b1 | 13 mm |
| maximale bekhoogte h | 3 mm |
| maximale bekbreedte b2 | 14 mm |
| Sleutelwijdte ₂ | 5 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Sleutellengte L | 100 mm |
| Norm | DIN 3110 |
| Norm | ISO 3318 |

| | |
|---|-----------|
| Bekstand 1 | 15 graden |
| Bekstand 2 | 15 graden |
| vonkvrij | nee |
| aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee |