


**Dop, 1/4 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631515 E8
GTIN	4045197493392
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Profielmaat A: 7,5 mm

Ø uitgangzijde: 9,6 mm

Lengte: 25 mm

**Technische beschrijving**

Profielmaat A	7,5 mm
Torx®-profiel	E8
Ø uitgangzijde	9,6 mm
Lengte	25 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

