

**Dop, 1/4 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631500 E4
GTIN	4018754000937
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

**Materiaal:**

Hoogwaardig HPQ®-staal; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Profielmaat A: 3,8 mm

Ø uitgangzijde: 5,6 mm

Lengte: 23 mm

**Technische beschrijving**

Profielmaat A	3,8 mm
Lengte	23 mm
Ø uitgangzijde	5,6 mm
Torx®-profiel	E4
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Materiaal	Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd
Producttype	Dop

