

**IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch dunwandig Surface Drive, Sleutelwijdte: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651020 14
GTIN	4045197336392
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Voordeel:**

het Surface Drive-profiel grijpt aan op de boutflanken en spaart daarmee de kwetsbare hoeken. Het vastvreten van de doppen op de bouten wordt op een betrouwbare manier voorkomen.

**Materiaal:**

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Technische beschrijving**

Ø uitgangzijde	21 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	38 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

---

## Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm	651900 3X20
Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm	651800 25
Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3	651790 3