

Koken**IMPACT-assortiment 18-delig, 6-kant, 1/2 inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651040
GTIN	4991644505999
Artikelklasse	63R

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Beknopt IMPACT-assortiment voor de meest gangbare schroefwerkzaamheden. In robuuste metalen box.

Norm:**DIN 3129****Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, mangaan gefosfateerd.

Inhoud:

resp. 1 6-kant-dopsleutel: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm

Verlengstuk: 125 mm

resp. 1 6-kant-dopsleutel: Maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm

Rubberen ring / verbindingspen: 2 st. / 2 st.

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Aantal delen	18

geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm	651800 25
Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X25 mm	651900 3X25
Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3	651790 3
Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 30 mm	651800 30
Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 4	651790 4
Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm	651900 3X20