

**Koken****IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651010 17
GTIN	4991644353101
Artikelklasse	63R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.**

**Voordeel:**

Het Surface Drive-profiel grijpt aan op de boutflanken en spaart daarmee de kwetsbare hoeken. Het vastzitten van de doppen op de bouten wordt op een betrouwbare manier voorkomen.

**Materiaal:**

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruneerd.

**Technische beschrijving**

Lengte	38 mm
Ø uitgangzijde	25,7 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive
geschikt voor machinetoepassing	ja

Producttype

Dop

---

**Accessoires**

Borgklemmenset 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 4

651790 4

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X25 mm

651900 3X25

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 30 mm

651800 30